



## Dichtol WF 1835 Dichtol WF Macro 1836

**Действенная система пропитки, не нуждающаяся в вакууме или давлении! Благодаря своим химическим свойствам Dichtol заполняет даже самые мелкие поры и волосяные трещины на все 100%.**

### Dichtol WF 1835

Служит для пропитки микропор и волосяных трещин до 1/10 мм без вакуума или давления подходит для всех сплавов.

Необходимо чтобы зоны, где находятся поры были чистыми и сухими (химическая очистка или возможная тепло обработка для удаления всех остатков) для проникновения Dichtol WF 1835.

Преимущественно применяется метод окунания (минимальная трудоемкость). Окунание в жидкий Dichtol WF 1835 (например в баке с хорошо закрывающейся крышкой) на 30 минут или нанесением кистью от 3-х до 4-х раз в короткие промежутки времени в течение 1 мин.

набрызгиванием от 3-х до 4-х раз крест-накрест в короткие промежутки времени в течение 1 мин.

Химическое отверждение происходит при комнатной температуре за несколько часов (примерно 1 мм толщины стенки за 1 час, т.е. стенка толщиной 8 мм за 8 часов).

Используется с 1964 года получил признание во всем мире благодаря использованию на известных литейных, Машино - и станкостроительных предприятиях, в автомобилестроении и судостроении, а так же в ремонтных предприятиях крупных концернов.

Выдерживает давление до 600 бар температуру от ок -170°C до +400°C кратковременно, Макс Постоянная температура 200°C.

### Dichtol WF Macro 1836

Служит для пропитки пор от 1/10 до 5/10 мм.

Применение аналогично Dichtol WF 1835

---

Представительство в РФ ООО «ПО «Аквилон»  
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23  
тел.: (812) 702-11-35  
факс: (812) 702-11-36

[www.poakvilon.ru](http://www.poakvilon.ru)

E-mail: [akvilonservice@mail.ru](mailto:akvilonservice@mail.ru)

